



KINTEK SOLUTION

سرھف رابتخال لابرغ

ةرارجلا تادعملا ،ةنيع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ،ةيويحلل ءايميكلل تادعم ،ةي لمعمللا داوملاو ةيكالتهتسالا داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءيقوئومو ءيلاعف تاركببالاو تايئقئلال رئكأ فاشكئسال
، ءءءءلال ءاوملل نع شحبلاو ، يويئلال يئائيمئلال لعافئلال ءالءم لئم ، يمئللال
ءارئئسال تاءعمو ءيؤءاللا يف لءلال وه امك ، ءيربئلالو ، ءارفلل قلخو ، ءيرارءلال ءءلءملاو
لورئبلا.



داعبالا يثالث فاج يزازتها لابرغ

رصنعلا مقرر: KT-V200



ةمدقم

ةلبرغلا ماهم ل ح ىلع KT-V200 ح تنم زك ري
لخ نل ةبسانم اهنإ . رب تخملا يف ةعئاشلا
مك 3 - م 20 ةفاج تانيع

ديزملا فرعإ

هلومح ىصقا	مك 3
ةشاشلا تاقبط	قباوط 1-8
لابرغلا جرب ةلتكل ىصقالا دحلا	مك 4
ةعسلا	مم 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيد / ةرم 3000
زرفلا تاميسج مح قاطن	ملم 20 um-125
حاتم ةشاش رطق ربكأ	ملم 200
لابرغلا جرب ل عافترا ىصقا	ملم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةحريم ةيئرمل ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
ىئابرهكللا فصولا	طاو 200 ، زتره 50-60 ، ددرتم رايت تلوف 200-240 / تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	لخ ، ي ناطيربل رايعملا / ي كيرمألا رايعملا / ي وروالا رايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلانزولا	مك 35
اغافترا ل او ةكامسلاو صرعلا (داعبالا	ملم 300 * 405 * 685
ةيامحللا يوتسم	IP65
رايعم	CE / ISO9001

زازتهالالخنم

رصنعلالمقر: KT-V400



مدمقم

لتكلالواتابيحلالوقيحاسملاعلالاع
يزازتهالالابرغمادختسابءافكبءريغصلال
زازتهالالددرتيفمكحتلالددرتلالواع
قبيقحتو،عطقتموأرمتسملكشبءلبرغلاو
اهلصفوتاميسجللمجحلقيقدديحت
اهفيفنصتو.

ديزمالفرع

يوصقلاءلومحلا	محك 25
لحامرملاددعلصقألالدحلا	محك 9/13
لابرغالجربلتكلصقألالدحلا	محك 56
ءسلا	مم 0.8-4
زازتهالالددرت	ءقيدءةرم 3000
زرقلتاميسجمحقطن	مم 75 - 125
ءلبرغاللحامرطقربكأ	مم 400
لابرغالجربلءافتراصقأ	مم 960
ءيفاضاءفيطو	ءحيرملاءءئرملاءشاشلالطغصءحول
ءلبرغالءقيرط	فاج
يئابرهكلالفضولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددترم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ءقائلالذفنم	ل.ل.، يناطيربلالرايعملا / يكيرمألالرايعملا / يبوروالالرايعملا / ينطولا رايعملا
يفاصلالنزولا	محك 98
الافترالالوكمسلالو صرعلال) داغبالا	مم 600 * 660 * 1260
ءيامحلالووسم	IP65
ءيسايقلالءفصاوملا	CE/ISO9001

داعبالا يئانث يزازته لخنم

رقصنعلال مقرر: KT-VT150

NEW



ةمدقم

لكل ةيبتكم تانيع ةجلاعم ةأا يه KT-VT150 نحتلال مادختسا نكمي .نحتلالو لخنل نم ةعس .ءاوس دح يلع بطرلاو فاجلا لخنلاو ةقيدل/ةرم 3000-3600 زازتهالا ددرتو مم 5 زازتهالا .

ديزملا فرعا

حتنم المس	داعبالا يئانث قيقد داعبالا يئانث يزازته لخنم
ةجلالعم اءبم	داعبالا يئانث ددرتلا ةيلع داعبالا يئانث ةئفام ةكح
قبيطتلا ةنيع صئاصخ	لخ. بئاسلا قلعلما ةريغصل اعطقلا تابيحل قووسم
ةجلالعم اعون	تيفنصللاو ،لصفاو ،تاميسجل م حح دي دحت
يوصقلا ةلومحل	م حك 3
لبرعلل تاقبب ددع	تاقبب 1-8
حرب ةلكل يصقألا دحل لبرعلل	م حك 2
ةعسلا	م م 0.2-3
زازتهالا ددرت	ةقيدل/ةرم 3000
زرفلا تاميسجل م حح قاطن	م م 125 - رتموركيم 20
ةلبرعلل حاتم رطق يصقأ	م م 100
ةلبرعلل حربل اعافترا يصقأ	م م 510
ةيسئيرلا ةفيطول	ةفاجلا ةلبرعلل اراننلا توصا ةعطقتملا ةلبرعلل دحاو حاتم ب طبص ةداع ةرمتمسملا ةلبرعلل ارورملا ةملك ني أمات تي قوتلا ةعسلا لي دعتا ةبطللاو
ةيفاصلا تاريم	لائسلا ريودت ماظن ةحيرملا ةيسئيرلا ةشاشلا طغص ةحول
زرفلا ةقيرط	فاج
يئابرهكلا فصول	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
ةقاطلا ذفنم	لخ. يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا / يئانث يربلا راي عملا
يفاصلا نزولا	م حك 42
قمعلاو صرعل (داعبالا اعافتراللاو)	م م 430*400*620
ةيامجلل يوتسم	IP65
ةيسايقلا ةفصاوملا	CE/ISO9001

داعبالا يثالث بطر يزازتها لابرغ

رقصنعالا مقرر: KT-VM200



ةمدقم

داعبالا يثالث يزازتها لابرغ لادأ زكرت ةفاجال تانيعال لابرغ ماهم لعلع ةبطلال لابرغ لةبسانم يهو. ربتملالي فةبطلال او يتال ةلئاسللا وأةبطلال وأةفاجال تانيعال لابرغ 3 وأمارج 20 نيباهنزوحوارتي

ديزلال فرعا

يوصقلا ةلومحال	مك 3
لابرغال تاقبط	تاقبط 1-8
لابرغال جرب ةلتكل يصقألا دحال	مك 4
ةسالا	مم 0.2-3
زازتها لادرت	ةقيد/درة 3000
زرفال تاميسج مجح قاطن	مم 20 - 125
ةلبرغال لحاتم رطق ربكأ	مم 200
لابرغال جرب لعا فترا يصقأ	مم 510
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزمال ةئيزمال ةشاشلال طغص ةحول
ةلبرغال ةقيرط	فاج
يئابرهكال لافصولا	طاو 1500، زتره 50-60، ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا دفنم	ل.ل. يناطيربال رايعمال / يكييرمال رايعمال / يبوروال رايعمال / ينطولا رايعمال
يفاصلال نزولا	مك 37
لعا فترالال او كئسلال وصرعال (داعبالا)	مم 300 * 405 * 730
ةيامحال يوستم	IP65
ةيسايقلا ةفصاومال	CE/ISO9001

داعبالا يثالث بطرو فاج يزازتها لخنم

رقم: KT-VD200



مقدم

ةلبرغ ماهم في KT-VD200 مادتسا نكمي ةدوج ،ربتخملال في ةبطلرل او ةفاجال تانيعلال جتنملا ميمصت مت .مكك 3 - مج 20 ةلبرغلا مسج و هعون نم ديرف يكي ناكيم لك يه ب ةرم 3000 زازتها ددرت ب يسيطانغمورهك يزازتها ةقيدلا في .

ديزلال فرعا

يوصقلا ةلومحل	3 مكك
ةشاشلا تاقبط	1-8 تاقبط
لابرغال جرب ةلتكل يصقلا دلح	4 مكك
ةعسلا	0.2-3 مم
زازتال ددرت	3000 ةقيد/ةرم
زرقل تاميسج موح قاطن	20 مم - 125 مم
ةلبرغلل حاتم رطق ربكأ	200 مم
لابرغال جربل عافترا يصقأ	510 مم
ةيفاضا ةفيطو	ةجيزملا ةشاشلا طغض ةحول
ةلبرغال ةقيرط	ةبطلر ةفاج
يئابرهكلال فصولا	طاو 1500 ،زتره 50-60 ،ددرتم رايت تلوف 200-240/تلوف 100-120
ةقاطلا ذنم	لل ،يناطيربل رايعمل/يكي رملال رايعمل/الايوروال رايعمل/الينطول رايعمل
يفاصلال نزولا	42 مكك
عافترالال او كسلاو ضرعلا (داعبالا	430*400*620 مم
ةيامحلال يوتسم	IP65
ةيسايقلال ةفصاوملا	CE/ISO9001

ةيحيئافص ةيزازتها ةافصم

رصنعنل مقرر: KT-T200TAP



ةمدقم

ةبذبذتم لخن ةادأ نع ةرابع KT-T200TAP ربتخملا يف يبتكمل مادختسالل ةبذبذتمو ةقيقدلا يف ةرود 300 ةيقتأ ةيرئاد ةكرح عم لخنلا ةاكحمل ةكرح 300 ةيسأر ةعصف ةكرحو رورملا ىلع ةنيلعلا تائيزج ةدعاسمل يوديلا لصفأ لكشب.

ديزمل افرع

لامرغلا رطق (مم)	200
لامرغلا تاقبط	تاقبط 1-7
ةقيقد/ةرم) تاججراتلا ددع	290±10
ةقيقد/ةرم) تابرضلا ددع	156±10
ددرتلا تارم ددع	25
ةعصفلا عافترا	38±6
طاو) ةقاطلا	550
تالوف) دهجلا	220
داعبالا (مم)	H500*L500*W730
محك) ةشاشلا نرو	80

صاخ/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe/ي كبش لخنم/Ptfe لخنم ة ب ر ج ت ل ل

ر ص ن ع ل ا م ق ر : PTFE-34



ة م د ق م

م م ص م ص ص ص م ر ا ب ت خ ا ل ا ب ر غ و ه PTFE ل ا ب ر غ ، ت ا ع ا ن ص ل ا ف ل ت خ م ي ف ت ا م ي س ج ل ا ل ي ل ح ت ل ن م ة ج و س ن م ة ي ن د ع م ر ي غ ة ك ب ش ب ز ي م ت ي و ه ذ ه . (ن ي ل ي ث ي ا و ر و ل ف ا ر ت ت ي ل و ب) PTFE ط و ي خ ت ا ق ي ب ط ت ل ل ة ي ل ا ث م ة ي ع ا ن ط ص ا ل ا ة ك ب ش ل ا ق ل ل ق ر د ص م ي ن د ع م ل ا ث ل و ل ا ا ه ي ف ن و ك ي ي ت ل ا ي ل ع ط ا ف ح ل ل ة ي ر و ر و ض PTFE ل ي ب ا ر غ ر ب ت ع ت ا م م ، ة س ا س ح ل ا ت ا ئ ي ب ل ا ي ف ت ا ن ي ع ل ا ة م ا ل س ل ي ل ح ت ي ف ة ق و ث و م و ة ق ي ق د ج ئ ا ت ن ن م ض ي . ت ا م ي س ج ل ا م ج ح ع ي ز و ت .

ي ز م ل ا ف ر ع ا

ز ا ر ط ل ا	م س / ا ر ط ق ل ا	م م / ه ح ت ف ل ا
	20	0.15
	20	1
	20	3
م ل خ ن م PTFE	20	5
	20	9.5
	20	10
	20	22.4
ا ط ع ا PTFE	20	5
ة ي ن ي ص PTFE	20	5



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

