



KINTEK SOLUTION

سرھف يغارف لاسوق لارھص نرف

، ٲرارھ لارءم لار ، ءنرر ءارءر اءارءاءء نر ءرزم رلر لورصءل ل انب لصرار ، ءوررر لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم لارءم ltr...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتيلا ةالمعلا ليصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعامجال نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو دجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



سوقلا رهص نرف يغارفلا ثحللاب رهصلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VI



Introduction

نرف عم قيقدة كيبس نيوكت يلعل صلح
ةعانصل يلاثم .يغارفلا ثحللاب رهصلا
تاعانصل او ةيوونلا ةقائل او ناريطلا
بصو رهص لجأ نم نآلا بلطا .ةينورتكلإلا
للاع لكشب كئابسلا و نواعملا

ديزمال فرعا

جذومن	ةعس	ةراخ ةجرر	ةسنكم	ةفنصلال ةوقلا
KT-VI5	مك 5			طاو وليك 40
KT-VI10	مك 10			طاو وليك 40
KT-VI25	مك 25			طاو وليك 75
KT-VI50	مك 50	1700	6x10-3Pa	طاو وليك 100
KT-VI100	مك 100			طاو وليك 160
KT-VI200	مك 200			طاو وليك 200
KT-VI500	مك 500			طاو وليك 500

يفالخال هبش نابوذلاجاتن ا صيصخت نكمي

يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

رصنعلال مقر: KT-VIL



Introduction

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا
ةيلع كئابسللا وأ نداءم لل ةيلاثم .يغارفلا
ةمدقتملا ايجولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن
يلع لوصح لل نآلا بلطا .لاعفلا رهصلا
ةدوجلا ةيلع جئاتن

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	محك 0.5	محك 2	محك 5	محك 10	محك 20
غارفلا برست	ةعاس / 5Pa				
غارفلا طغص	لاكساب 6 × 10-3				
ةقاطلا دوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركت	زتره 6000-10000				
ةفنصملا ةوقلا	طاو وليك 25	طاو وليك 160	طاو وليك 400	طاو وليك 400	طاو وليك 500
دربال اماملا طغص	لاكساب اجم 0.2-0.4				
دربال اماملا كالهتسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلا مقرر: KT-VIS



Introduction

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب
مادختساب يبيرجتلا لمعلو شحلال يلاثم
بلاطا . نيفلوفوزيچلا ةرولبتملا ريغ داوملا
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتينا			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا مجح	ملم $\phi 200$	ملم $\phi 220$	ملم $\phi 300$	ملم $\phi 300$
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسكلم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاقا ، ريودتلا ةداغلا دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ءارحلا ءجرد سايقم			

يخا تابلطتم صيصخت نكمي

رهصل نرف ي فيرعتل ا يغارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقرر: KT-VA



Introduction

رهصل نرف ي يغارفلا سوقلا نرف ةوق فشتك ا ، ةيلاع ةعرس . ةيرارحلاو ةطشنل انداعملا م لعت . ثولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت ! نآلا ديزملا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةعسلال	1	5-15	25	200
لمعلال دهج (V)	20-40			
الجال لمعلال (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
الاساب يغارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقال موح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكبس موح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
م دابالا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

لباقول ريغ يغارفل سوقل نرفب يفيرتلا رهصلانرف كالهتسالل

رهنعلال مقر: KT-VAN



Introduction

ريغ يغارفلاب سوقل نرف ايازم فشكساة
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقلال
لهسو ريغص. ةيلاع راهصناةطقن تاذ
ثاحبالل يلاثم. ةئيبلل قيصدول يغشلال
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة ريخملا
تاديبركلالو.

ديزملا فرعا

راهصنالال ةرارح ةجرذ	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلل نم 304
غارفلال طغص	لالكساب 3-10 × 5 <
راهصنالال ةردق	مارج 20-500
راهصنالال رايت فينصت	ري بمأ 200-1000
رهصة طحم	ةيسايق رهصة طحم 5-7
لمعلال زاغ لخدأ	رأ
ةيرايخاة فيطو	ةيفاض رهصة طحم / طفش بص



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

