



KINTEK SOLUTION

سرہف یغارف لاسوق لارہص نرف

، یرارحل اادعمل ا، ەنەع دادع ا اااواااا ن م دیزم یلع لوصحلل انب لصا
ل، ەوویحل اءایمیکل اادعم ، ەلمعمل ااومل اا ەکالەتسال ااومل ا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتل ةالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعملا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنليزوينو ايلارتنسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!اعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يسوقل رهصلا نرف يغارفلا ثحلاب رهصلا نرف

KT-VI: رهصنل مقرر



ةمدقم

نرف عم ةقيد ةكببسة بيكرت يلعل لصرح
يلاثم . انب صاخلا يغارفلا ثحلاب رهصلا
تاعانصلو ، ةيوونللا ةقاطلاو ، ءاضلل
نداعملا كبسو رهصل نآلا بلطا . ةينورتكلإ
ةيلعافب كئابسلو

ديزل فرعا

ةقوتوبلل لعفلل مصلحلا	4L
ةقوتوبلل لعفلل ءعسل (ذالوف)	20 مءك
يوصقلا ءرارل ءءرء	2000 °C
رهصلل لغريفت يوصقأ	<ul style="list-style-type: none"> • لاساب 7×10-10-3 • ل مء ، قبسمل نيحسنتلا لامتكلا دنغ يريفتلا ءحصم حتفا : لغريفتلا ت قو 7×10-3Pa يف 30 ةقيد
ءرءقمللا ةقاطلا	تاو وليك 60
رءقمللا ءءرء	375V
ءقاطلا ءءرء	زءره 50
رءقمللا ءءرء	زءره 1500 ~ 2500
رءقمللا ءءرء	زءره 1500 ~ 2500
ءرارل رهصنغ	يئح يساا فللم
ءاوللا لغريفت ماطن	<ul style="list-style-type: none"> • ءينات/رءل 70 ءلءرمل ءءوءرم ءراوء ءشير تاء ءيكناليم ءحصم • ءينات/رءل 5000 : يوصقلا ءضلا ءعرس ، م 300 رطقب رشن ءحصم • ءلءف ءيربء ءرء ، Dia.300mm راشتال ءحصم م Dia.300 راشتال ءحصم • ءحصملا تيزل • ءباسللا ءحصملا ءفنغز مامص + م Dia.300 راشتال ءحصم ءفنغز مامص Dia.80 م • أءصلل لباق ريغ ءافمن + أءصلل لباق ريغ بوبنأ

ليءوملا	ءعسل	ءرءقمللا ءءرء	لغريفتلا	ءقاطلا ءرءقمللا
KT-VI5	5 مءك			طاو وليك 40
KT-VI10	10 مءك			طاو وليك 40
KT-VI25	25 مءك			طاووليك 75
KT-VI50	50 مءك	1700 °C	6×10-3 لاساب	طاووليك 100
KT-VI100	100 مءك			طاووليك 160
KT-VI200	200 مءك			طاووليك 200
KT-VI500	500 مءك			طاووليك 500

يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

KT-VIL: رصنعلال مقر



ةمدقم

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا
ةيلع كئابسللا وأ نداءم لل ةيلاثم . يغارفلا
ةمدقم ال ايچولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن
يلع لوصح لل نآل بلطا . للافلا رهصلا
ةدوچلا ةيلع جئاتن

ديزمالا فرعا

جدومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	محك 0.5	محك 2	محك 5	محك 10	محك 20
غارفلا برست	ةعاس / 5Pa				
غارفلا طغص	للكساب 6 × 10-3				
ةقاطلا دوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركت	زتره 6000-10000				
ةفنصملا ةوقلا	طاو وليك 25	طاو وليك 160	طاو وليك 400	طاو وليك 400	طاو وليك 500
درابلا ءاملا طغص	للكساب اچيم 0.2-0.4				
درابلا ءاملا كالهتسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلال مقر: KT-VIS



ةمدقم

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب
مادختساب يبيرجتلا لمعلالو شحلال يلاثم
بلاطا ، نيفلوفوزيچلاو ةرولبتملا ريغ داوملا
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتين			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا محح	ملم $\phi 200$	ملم $\phi 220$	ملم $\phi 300$	ملم $\phi 300$
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسنكم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاق ، ريودتلا ةداعا دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ءارحلا ءجرد سايقم			

يخا تابلطتم صيصخت نكمي

رهصل نرف ي فيرعتل ي غارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VA



ةمدقم

رهصل نرف ي غارفلا سوقلا نرف ةوق فشتكأ ،
ةيلاع ةعرس .ةيرارحلاو ةطشنل انداعمل
ملاعت .شولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت
نآلا ديزملا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةسلا	1	5-15	25	200
لمعلا دهج (V)	20-40			
يلاجال لمعلا (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
لاكساب غارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقلا موح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكبس موح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
م دابلا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

لباقول ريغ يغارفل سوقلا نرفب يفيرتلا رهصلا نرف كالهتسالل

رصنعلال مقر: KT-VAN



ةمدقم

ريغ غارفلاب سوقلا نرف ايازم فشكساة
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقلال
لهسو ريغص. ةيلاع راهصنا ةطقن تاذ
ثاحبالل يلاثم. ةئيبلل قيصدو ليغشلال
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة يربخملا
تاديبركلالو.

ديزملا فرعا

راهصنالا ةرارح ةجرذ	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلا نم 304
غارفلا طغص	لالكساب 3-10 × 5 <
راهصنالا ةردق	مارج 20-500
راهصنالا رايت فينصت	ريبمأ 200-1000
رهص ةطحم	ةيسايق رهص ةطحم 5-7
لمعلال زاغ لخدأ	رأ
ةيرايتخاة فيطو	ةيفاض رهص ةطحم / طفش بص



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سئئرلا رقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

