



KINTEK SOLUTION

سرھف نځاسلا طغضلا غارف

، ډي راجلا تادعمل لا ، ډني ع دادع اچولاتك نم ډي زم ىلع لوصحلل انب لصتا ،
، ډي ويحل لاءايميكلا تادعم ، ډي لمعمل لا داوملاو ډي كالهتسالا داوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضعأ ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعمالجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلاربتساو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخال او دالجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يغارفلا يراجل طغضلا نرف

رصنعلا مقرر: KT-VHP



Introduction

يغارفلا يراجل طغضلا نرف ايازم فشتك!
ةفثك ةيراج تابكرمو نداعم عي نصة
طغضو ةراج تاجرد تحت تابكرمو كي ماري سو
نيلي اع.

ديزملل فرع

لمعلا ةراج ةجر	1500/2200
نيسنل رصنع	تي فارجل / مونيدبيلوملا
لمعلا طغض	نط 10-400
ةفاسملا يلع طغضا	ملم 100-200
غارفل طغص	6x10-3Pa
لاعلل لمعلا ةقطنم رطق قاطن	ملم 90-600
لاعلل لمعلا ةقطنم رطق قاطن	ملم 120-600

حي ففصتلا غارف ة فاحصل

رصن عل م قر: KT-VLP



Introduction

مادختساب قيقدل او فيظنل احي ففصتلا ب رج
طبرل يلاثم . غارفلاب احي ففصتلا سبكم
احي ففصتو ة قيقرلا ة شغلالات و ققراقرلا
!نالابلطا LCP.

ديزملا فرعا

جدوم ن	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400
نغسلا ةحول م حح	ملم 100x100	ملم 300x300	ملم 400x400
تاجوللا لاقنتا ة فاسم	ملم 30	ملم 40	ملم 40
لمعلا طغص	ة درابللا ة لاجلا يف 40T / نغسلا ة ان ت 30T		
طغصلا سايقم	يمقرلا طغصلا سايقم		
نغسلا ة راح ة جرد	PID يراح م كحت عم سم للاب لمعت ة شاش		
ة راحلا ة جرد يف م كحتلا	أصلل م واقعلا دالوفلا م 304		
غارف ة فرغ	ة راود ة راود غارف ة خصم		
غارف ة خصم	ل كساب اجم 0.1-		
غارفلا طغص	زتره 50/60 ، AC110-220V		

غارف بوبنأ نخاسلا طغضلا نرف

رصنعلال مقر: KT-VTP



Introduction

تقو ريرصقتو ليكشنتلا طغض ليلق ت ب مق نخاسلا طغضلا نرف مادختساب ديبلتلا ةفاتكلا ةللا داوملل يغارفلال بوبنألاب ةمواقملا نداعم لل للاثم . ةقيدلا بوبحل او رهصلل .

ديزملال فرعا

يكيلورديهلا طغضلا	لمعلال طغض: 0-30Mpa طغضلا رارقستاسا: رفسلا ةفاسم $\leq 1\text{MPa} / 10\text{min}$ يمقرلا طغضلا سايقم: طغضلا سايقم يطايتحا يودي كرحمب يئابرهك كرحم: ةدايقلا ل
يدومع ماسقنا نرف	لمعلال ةرارح ةجرد $\leq 1150\text{ }^\circ\text{C}$ رومغم م عم Ni-Cr-Al ةمواقم كللس: نيسخستلا رصنع مم 300: ةنخاسلا ةقطنملا لوط: نيسخستلا ةعرس مم 100: ةتبات ةرارح ةجرد ةقطنم PID يرارح مكحت زاغ عم سمللاب لمغت ةشاش: مكحتلا زاغ طاو 2200: ةردقملا ةقاطلا
غارفلال نرف بوبنأ	لكين كئابس / انيمولأ يرايتخا) زتراوك بوبنأ: بوبنألا ةدام (مم 120/160 يرايتخا) مم 100: بوبنألا رطق O نوكليليسلا ةقطنم عم SS ةفس: يغارفلال مئختلا ةقبطلال نيهايملا ميمعت ديرب: ةفس ديرب ةقيرط
طغضلا تيفارجلال تومي	ءاقننلا ةيللا تيفارجلال: داوملا تومي (ءدسكالال عنمل غيرفتلا تحت تيفارجلال لمعي نا بجي) رتم يليلم 87: طغضلا بيضق رطق ءافترالال 55mm OD / 50mm: مامكالال تومي مئح بالوقلا جارد: OD22.8 x ID20.8 ءافترالال 12.7mmOD / 40mm: بيضق عفد يرخا مئح ءالمعلال تومي نا نكمي
غارف ةخضم دادع	روت 10-2 يليل لصي تراود تراود ةخضم غارف روت 10-4 يليل لصت وبوت ةخضم غارف
ةيئابرهكلا ةقاطلا تادام	زتره AC110-220V , 50/60

Sps نرف قرارشلا امزال بلاب ديبلتلا نرف

KTSP: نرف نعلال مقر



Introduction

امزال بلاب ديبلتلا نرفاً ايازف فشتكأ قرارح ةجر دبو ةعرسب داومل ريضحتل قرارشلا ةفلكتلا ضفخنمو دحوم نيخست . ةضفخنمو ةئيب ل قيصو .

ديزملال فرعا

نيوكتلا	<ul style="list-style-type: none"> • وأ مكحتلل عضاخلا لمالحا زاغلل ةبسانم - أذللل مواقملا ذالوفلا نم ةرح • غيرفتلا ةلاح • ديبلتلا طغض ةدحو • رمتسملا رايتلاب ديبلتلا صبن دلوم • غيرفتلا ةدحو • ديبلتلا يف مكحتلا ةدحو
---------	---

ةجرديف مكحتلا ةدحو قرارح	<ul style="list-style-type: none"> • ةجرديف مكحتلا ةدحو يف ةجمدم Eurotherm ةقرارحلا ةجرديف قيقدم مكحت ةدحو • ةقرارحلا • لدعذفل نيخستلا لدع دن ةيوئم تاجرد 5 ن لقا ةقرارحلا ةجرديف زواجت نيخستلا • ةيوئم ةجرديف < 0.1 : ةقرارحلا ةجرديف
--------------------------	---

يكي لوريده سبكم	<ul style="list-style-type: none"> • طغضلا قيبطتل ايوذي لمعي يكي لوريده سبكم • 20 ت: طغض يصىقأ • دنائزلا طغضلا راذن عم جمدم يمقرلا طغضلا سايقم
-----------------	---

ءاولهلا غيرفت ةفرع	<ul style="list-style-type: none"> • ةيدومع غيرفت ةفرع • أذللل مواقملا ذالوفلا نم تاقبطل ةجودزم ةيلخاد تاسكاع • ةنمصتم ةراود ةخضم
--------------------	--

داعبالا	<ul style="list-style-type: none"> • م م ، عافترا 1820 × صرع 460 × لوط 760 : ةقاطلا دوزم • م م ، عافترا 1400 × صرع 720 × لوط 970 : نرفلا
---------	--

ليدوملا	KTSP-10T-5	KTSP-20T-6	KTSP-20T-10	KTSP-50T-30
ةردقملا ةقاطلا	50 طاووليكي	60 طاووليكي	100 طاووليكي	300 طاووليكي
جرخال رايت	0-5000A	0-6000A	0-10000A	0-30000A
لاخدا لا دهج	0-10V	0-10V	0-10V	0-10V
ةردقملا ةقرارحلا ةجرديف	2300°C			
ردقملا طغضلا	100 نتوين وليكي	200 وليكي نتوين	200 وليكي نتوين	500 وليكي نتوين
ةنعيلا محج	30 مم رطق	Ø50 مم	Ø100 مم	Ø200 مم
شكلا طوش	100 مم	100 مم	100 مم	200 مم
يئاهنلا غيرفتلا	1 لكساب			

600T يغارفل شحلاب نخاسلا طغضلا نرف

نرفنعلال مقر: KT-VH



Introduction

يغارفل شحلاب نخاسلا طغضلا نرف فشك
ةجرد تاذ ديبلتل براجتل ممصملا، 600T،
نإ. ةيحملا ءاوجلأا وأ غارفل يف ةلعلل ةرارحلا،
طغضلا ةرارحلا ةجرد يف قيقل مكلحتلا،
نامأل تازيمو، ليدعتلل لباقلا لمعل طغضو،
ةندعمل ريغ داوملل أيلالم هلعت ةمدقتملا،
قيحاسملاو، كيماريسلاو، نوبركلا تابكرمو
ةندعمل.

ديزمل فرعا

طغضلا نم رديصقأ	نط 600
بلاقلل يجرخال رطقلا	ملم 680 Ø
نفعلا ةدام	تيفارحلا
ريبك ةنيع محج	ملم 500 Ø
درابل غارفل ةجرد	للكساب 10
نرفلا مسح لكش	نينتال دحاو
ةئفدتلا ةقيرط	يفيرت
طغضلا ةقيرط	ةدمعأ ةعبراب يكيناكيملا طغضلا



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئيرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

