

KINTEK SOLUTION

ةكرشلال فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركتابالاو تاي نقتال رثكأ فاشك تسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي ميكلال لعافلل الاعم لثم ، يم للعل
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورببال.



يغارفلا شحلاب رهصلا نرف ر:رصنعلال مقر KT-VIL



ةمدقم

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا
ةيلع كئابسللا وأ نءاعملل ةيلالم .يغارفلا
ةمدقملا ايجولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن
يلع لوصحلل نآلا بلطا .لاعفلا رهصلا
ةءوللا ةيلع ءءاتن

ءيزملا فرعا

ءءومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	مءك 0.5	مءك 2	مءك 5	مءك 10	مءك 20
عارفلا برسء	ءعاس / 5Pa				
عارفلا طعص	للكساب 6 × 10-3				
ةقائللا ءوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركء	زرءه 6000-10000				
ةفنصملا ةوقلا	طاو ولىك 25	طاو ولىك 160	طاو ولىك 400	طاو ولىك 400	طاو ولىك 500
ءرابللا ءاملا طعص	للكساب اءم 0.2-0.4				
ءرابللا ءاملا كلاءءسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلال مقر: KT-VIS



ةمدقم

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب
مادختساب يبيرجتلا لمعلالو شحلال يلاثم
بلطا ، نيفلوفوزيچلاو ةرولبتملا ريغ داوملا
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتين			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا محح	ملم 200	ملم 220	ملم 300	ملم 300
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسنكم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاق ، ريودتلا ةداعا دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ءارحلا ءجرد سايقم			

يخا تابلطتم صيصخت نكمي

رهصل نرف ي في رعتل ي غارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VA



ةمدقم

رهصل نرف ي غارفلا سوقلا نرف ةوق فشتكأ ،
ةللاع ةعرس .ةيرارحلاو ةطشنل انداعمل
ملاعت .شولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت
نآلا ديزملا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةعسلال	1	5-15	25	200
لمعلال دهج (V)	20-40			
الجال للمعلال (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
لالساب غارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقال مجح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكبس مجح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
مدابالا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

600T يغارفلا شحلاب نخاسلا طغضلا نرف

نرف: KT-VH



ةمدقم

يغارفلا شحلاب نخاسلا طغضلا نرف فشتك
ةجرد تاذ ديب لتلا براجتل ممصملا، 600T،
نإ. ةيمحملا ءاوجلأا وأ غارفلا يف ةيلعلا ةراجل
، طغضلا ةراجل ةجرد يف قيقدل مكحتلا
، نامأل تازيمو، ليدعتلل لباقلا لمعلا طغضو
، ةندعملا ريغ داوملل أيلالم هلعت ةمدقتملا
، قيقاسملاو، كيماريسلاو، نوبركلا تابكرمو
، ةندعملا.

ديزملا فرعا

طغضلا نم ردي صقأ	نط 600
بلاقلا يراجل رطقلا	ملم 680 Ø
نفعلا ةدام	تيفارجل
ريبك ةني عمج	ملم 500 Ø
دراجل غارفلا ةجرد	للكساب 10
نرفلا مسج لكش	نينتال دحاو
ةئفدتلا ةقيرط	يفيرت
طغضلا ةقيرط	ةدمعأ ةعبراب يكيناكيملا طغضلا

لباقول ريغ يغارفل سوقلا نرفب يفيرتلا رهصلا نرف كالهتسالل

رصنعلال مقر: KT-VAN



ةمدقم

ريغ غارفلاب سوقلا نرف ايازم فشكساة
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقلال
لهسو ريغص .ةيلع راهصناةطقن تاذ
ثاحبالل يلاثم .ةئيبلل قيصدول يغشتلا
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة ريبحملا
تاديبركلالو .

ديزملا فرعا

راهصنالا ةرارح ةجرد	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلا نم 304
غارفلا طغص	لالكساب 3-10 × 5<
راهصنالا ةردق	مارح 20-500
راهصنالا رايت فينصت	ري بمأ 200-1000
رهص ةطحم	ةيسايق رهص ةطحم 5-7
لمعلال زاغ لخدأ	رأ
ةيرايتخاة فيطو	ةيفاض رهص ةطحم / طفش بص

يغارفلا ماحللا نرف

رصنعلال مقرر: KT-BF



ةمدقم

نارفألا نم عون وه يغارفلا ماحللا نرف، ساحنلاب ماحللا يف ةمدختسمل ةيعانصللا طبرت يتلا نداعملا ليغشت ةيلمع يهو بوذي وشح ندعم مادختساب ندعملا نم نيثعطق ةيساسألا نداعملا نم لقا ةراح ةجرد دنع يف ةداع يغارفلا ماحللا نرفأ مدختست ةلصو بلطت يتلا ةدوجلل ةيلع تاقببطلال ةفيظنو ةيوق.

ديزملال فرعا

ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 100
ةردقملا ةراحلا ةجرد	ةيؤم ةجرد 700
ةقاطلا دورم	زتره 50، تلووف 380
لمعلا ةقطنم موح	Φ820×1700□
فاطملا ةياهن يف دراب غارف	6.67×10 ⁻³ Pa
طغضال اعافترا لدعم	ةعاس/الكساب 2
ةراحلا ةجرد يف مكحتلا ةقد	ةيؤم ةجرد ±1



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل ررقملا
نصللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا اءولونكلا

