



KINTEK SOLUTION

سرھف ي غارفلا ثحل اب رهصلا نرف

،ةرارحل اءءملا ،ةنرع ءاءع اءءولاءك نم ءيزم ىلع لوصحلل انب لصلءا ،ةوئوئلا ءامئكلا لءاءم ،ةلمءملا ءاوملا ءوئكلاءهءسالا ءاوملا ، etc...

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءاضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركتابال او ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لجال وه امك ، ديربتلاو ، غارفلا قلخو ، ةيرارحلا ةجلالعملاو
لوربتلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعل يف
انمق امك ، مهعقاوو ءالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يتي الءالمعلا لىصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعامجال نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئارةمالع يه صالخالو داجال لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسال او ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةممس انبستكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



سوقلا رهص نرف يغارفلا ثحلاب رهصلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VI



Introduction

نرف عم قيقدة كيبس نيوكت ىلع لصحاح
ةعانصل يلاثم .يغارفلا ثحلاب رهصلا
تاعانصل او ةيوونلا ةقاطلاو ناريطلا
بصو رهص لجأ نم نآلا بلطا .ةينورتكلإلا
للاع لكشب كئابسلاو نداعملا

ديزملا فرعا

جذومن	ةعس	ةرارح ةجرر	ةسنكم	ةفنصلال ةوقلا
KT-VI5	مك 5			طاو وليك 40
KT-VI10	مك 10			طاو وليك 40
KT-VI25	مك 25			طاو وليك 75
KT-VI50	مك 50	1700	6x10-3Pa	طاو وليك 100
KT-VI100	مك 100			طاو وليك 160
KT-VI200	مك 200			طاو وليك 200
KT-VI500	مك 500			طاو وليك 500

يفالخال هبش نابوذلاجاتنا صيصخت نكمي

يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

ر:رصنعلال مقر KT-VIL



Introduction

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا
ةيلع كئابسللا وأ نداعمللة لةلثم .يغارفلا
ةمدقتملا ايجولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن
يلع لوصحلل نآلا بلطا .لاعفللا رهصلا
ةدوجلا ةيلع جئاتن

ديزملل فرعا

جدومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	محك 0.5	محك 2	محك 5	محك 10	محك 20
غارفللا برست	ةعاس / 5Pa				
غارفللا طغص	لالكساب 6 × 10-3				
ةقاطلا دوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركت	زتره 6000-10000				
ةفنصملا ةوقلا	طاو وليك 25	طاو وليك 160	طاو وليك 400	طاو وليك 400	طاو وليك 500
درباللا ءاملا طغص	لالكساب اجم 0.2-0.4				
درباللا ءاملا كالهتسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلا مقرر: KT-VIS



Introduction

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب
مادختساب يبيرجتلا لمعلو شحلال يلاثم
بلاطا ، نيفلوفوزيچلا ةرولبتملا ريغ داوملا
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتين			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا مجح	ملم $\phi 200$	ملم $\phi 220$	ملم $\phi 300$	ملم $\phi 300$
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسكلم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاق ، ريودتلا ةداغ دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ءارحلا ءجرد سايقم			

يخأ تابلطتم صيصخت نكمي

رهصل نرف ي فيرعتل ي غارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VA



Introduction

رهصل نرف ي غارفلا سوقلا نرف ةوق فشتك ا ، ةيلاع ةعرس . ةيرارحلاو ةطشنل انداعملا ملعت . ثولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت ! نآلا ديزملا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةعسلال	1	5-15	25	200
لمعلال دهج (V)	20-40			
يلاجال لمعلال (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
لالكساب غارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقال موح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكبس موح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
م دابالا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

لباقول ريغ يغارفل سوقل نرف ي فيرعتل رهصل نرف كالهتسالل

رهنعل مقرر: KT-VAN



Introduction

ريغ يغارفل سوقل نرف ايازم فشكس اة
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقل
لهسو ريغص .ةيلاع راهصنا ةطقن تاذ
ثاحبالل يلاثم .ةئيبلل قي دصوليغشلتل
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة يربخملا
تاديبركلل او

ديزملا فرعا

راهصنالا ةرارح ةجرذ	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلا نم 304
غارفل طغص	لالكساب 3-10 × 5 <
راهصنالا ةردق	مارج 20-500
راهصنالا رايت في نصت	ري بمأ 200-1000
رهص ةطحم	ةيسايق رهص ةطحم 5-7
لمعل زاغ لخدأ	رأ
ةيرايتخا ةفيطو	ةيفاض رهص ةطحم / طفش بص



Kintek Solution

، نوشتغناشت قيرط 11 مقر :يسئرلا رقم لا
نصللا ، وشتغناشت
، ياشت ناو ، تراهكول قيرط 300 :غنوك غنوه بكتك
غنوك غنوه
، يس ويك ، لايورت نوم ، ماهارج درافيلوب :ادنك بكتك
ادنك ، H3P 2C7

