



KINTEK SOLUTION

سرھف ٲغارفلا ثحل اب رهصلا نرف

، ٲرارحل اءءملا ، ءنٲء ءاءء اءءولاءك نم ءٲزم ٲلع لوصحلل انب لصلءا
ءلءل ، ءٲوٲءل ءءمٲكلا اءءم ، ءٲلمءملا ءاوملا ءٲكءالءءسالا ءاوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلاءضع ، يجولونكت هجوت تاذةمظنم يه Kintek Solution Ltd
ثحبلا تادعم يف ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا تاركاتبالاو ايجولونكتلا فاشككتسال
، ةديجال داوملا نع ثحبلاو ، يويحل ائيايميكلا لعافتلا تالاجم لثم ، يملعلا
تادعمو . ةيودألا يف لاجلا وه امك ، ديربلاو ، غارفلا قلقو ، ةيرارحلا ةجلعلاو
لوربلا جارختسا

نحو ، صحفلا تادعم لاجم يف ةينغ تاربخ انبستك ، ةيضاملا أماع نيرشعلا يف
انمق امك ، مهعقاوو ةالمعلا تاجايتحال أقفو لولحلاو تادعملا نم لك ريفوت ىلع نورداق
انيدل و ، ددحم لمع ضرغ عم قفاوتت يئالءالمعلا لئصفت تادعم نم ريثكلا ريوطت
لثم ، ةفلتخم لود نم دهاعملاو تاعماجلا نم ديدعلا يف ةحجانلا عيراشملا نم ريثكلا
طسوألا قرشلاو ادنلليزوينو ايلارئتسأو ةيبونجلاو ةيلامشلا اكيرمأو ابوروأو ايسآ
ايقيرفأو

ءاضعأ لمع فقومل ةعئار ةمالع يه صالحإلاو داجلا لمعلاو ةعيرسلا ةباجتسالاو ةنهملا
انئالعم نيب ةبيطةمسن انبسكي امم ، انقيرف

ةكراشمو ، قطانملاو نادلبلا فلتخم نم انئالعم ةمدخل نودعتسمو انه نحو
!أعم ةيقووثومو ةيلعاف رثكألا ايجولونكتلا



يسوقل رهصلا نرف يغارفل شحلاب رهصلا نرف

KT-VI: رهصلا نرف



ةمدقم

نرف عم ةقيد ةكببسة بيكرت يلعل صلح
يلاثم. انب صاخلا يغارفل شحلاب رهصلا
تاعانصلو، ةيوونلا ةقاطلاو، اضفلل
نداعملا كبسو رهصل نآلا بلطا. ةينورتكلإ
ةيلعفب كئابسلو.

ديزل فرع

ةقوتوبلل لعفل محلا	4L
ةقوتوبلل لعفل ةعسلا (ذالوف)	20 محك
يوصقلا ةرارح ةجرد	2000 °C
رهصل لغيرفت يوصقأ	<ul style="list-style-type: none"> لاكساب 7×10-10-3 ل م، ق بسمل نيحستلا لامتكادنع يغيرفتلا ةخصم حتفا: يغيرفتلا ت قو 7×10-3Pa في 30 ةقيد
ةردقملا ةقاطلا	تاو وليك 60
ردقملا دهجلا	375V
ةقاطلا ددرت	زتره 50
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ردقملا ددرتلا	زتره 1500 ~ 2500
ةرارح رهصنع	يحث يساحن فللم
ءاوهلا يغيرفت ماظن	<ul style="list-style-type: none"> ةينات/رتل 70 ةلحرملا ةجودرم ةراود ةشير تاذ ةيكيناكيم ةخصم ةينات/رتل 5000: يوصقلا خضلا ةعرس، مم 300 رطب رشن ةخصم ةلاعف ديربت ةرود، Dia.300mm راشنالا ةخصم مم Dia.300 راشنالا ةخصم ةخصملا تيزل ةقباسلا ةخصملا ةفنغز مامص + مم Dia.300 راشنالا ةخصم ةفنغز مامص مم Dia.80 أصلل لباق ريغ غافنم + أذصلل لباق ريغ بوبنأ

ليدوملا	ةعسلا	ةرارح ةجرد	غيرفتلا	ةقاطلا ةردقملا
KT-VI5	5 محك			طاو وليك 40
KT-VI10	10 محك			طاو وليك 40
KT-VI25	25 محك			طاووليك 75
KT-VI50	50 محك	1700 °C	6×10-3 لاكساب	طاووليك 100
KT-VI100	100 محك			طاووليك 160
KT-VI200	200 محك			طاووليك 200
KT-VI500	500 محك			طاووليك 500

يغارفلا شحلاب رهصلا نرف

KT-VIL: رصنعلال مقر



ةمدقم

عفرلاب رهصلا نرف عم قيقدللا رهصلا ربتخا
ةيلع كئابسللا وأ نداءم لل ةيلاثم .يغارفلا
ةمدقم ال ايچولونكتلا عم ، راهصنالا ةطقن
يلع لوصح لل نآلا بلطا .لاعفللا رهصلا
ةدوچلا ةيلع جئاتن

ديزمالا فرعا

جدومن	KT-VIL-0.5	KT-VIL-2	KT-VIL-5	KT-VIL-10	KT-VIL-20
ةعس	محك 0.5	محك 2	محك 5	محك 10	محك 20
غارفلا برست	ةعاس / 5Pa				
غارفلا طغص	لاكساب 6 × 10-3				
ةقاطلا دوزم	380V □ 3 pahse □ 50Hz				
راركت	زتره 6000-10000				
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 25	طاو وليك 160	طاو وليك 400	طاو وليك 400	طاو وليك 500
درابلا ءاملا طغص	لاكساب اچيم 0.2-0.4				
درابلا ءاملا كالهتسا	3 م 3	15 م 3	30 م 3	40 م 3	45 م 3

يغارفلا شحلاب يئابرهكلال سوقلا رهص نرف

رصنعلا مقرر: KT-VIS



ةمدقم

ةلوهسب تابثلل ةلباق داوم ريوطتب مق
غيفرتلاب روهصملا لزغلا ماظن مادختساب
مادختساب يبيرجتلا لمعلو شحبلل يلاثم
بلاطا ، نيفلوفوزيچلا ةرولبتملا ريغ داوملا
ةلاعف جئاتن يلعل لوصحلل نألا

ديزملا فرعا

جدومن	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
ةعس	ماح 20	ماح 150	ماح 500	ماح 1000
ةقتوب	زتراوك / نورولال ديرتينا			
مازحلا ضرع	ملم 1-10	ملم 1-30	ملم 1-40	ملم 1-70
راودلا مجح	ملم $\phi 200$	ملم $\phi 220$	ملم $\phi 300$	ملم $\phi 300$
ةعرس	ةقيقد / 3000r			
ةسنكم	6.7 * 10-4 pa			
زاغلا لخدأ	رأ			
ةفصملا ةوقلا	طاو وليك 7	طاو وليك 15	طاو وليك 25	طاو وليك 35
ةقاطلا دورم	AC110-480V 50 / 60HZ			
يرايتخا ءعج	شربلاب يساحن بلاق ، ريودتلا ةداعا دربم ، ءارمحل تحت ةعشألاب ءارحلا ءجرد سايقم			

يخا تابلطتم صيصخت نكمي

رهصل نرف ي فيرعتل ي غارفلا سوقلا نرف

رهننعلال مقر: KT-VA



ةمدقم

رهصل نرف ي غارفلا سوقلا نرف ةوق فشتك ا ، ةيلاع ةعرس . ةيرارحلاو ةطشنل انداعمل ملعت . ثولتل نم ةلخو ، زاغلا درط ريثأت نآلا ديزملا

ديزملا فرع

جدومن	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
مك ةسلا (ك)	1	5-15	25	200
لمعل دهج (V)	20-40			
يلاجال لمعل (A)	1000 أ	3000 أ	6000 أ	12000 أ
لاكساب غارفلا طغص	1.3-1.3x10-2			
مطوقلا موح (مم)	Φ25-40 × 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150 × 1745
مك ةكيس موح (مم)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
م دابالا	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43 × 3.33 × 4.93	7.4x3.4x6.72

لباقول ريغ يغارفل سوقل نرفب يفيرتلا رهصلانرف كالهتسالل

رهنعلال مقر: KT-VAN



ةمدقم

ريغ غارفلاب سوقل نرف ايازم فشكساة
ةيئابرهك باطقأب دوزملا كالهتسالل لباقلال
لهسو ريغص. ةيلاع راهصناة طن تاذ
ثاحبألل يلاثم. ةئيبلل قي دصوليغشلال
رهصلل ةمواقملا نداعملا يلعة ريبحملا
تاديبركلالو.

ديزملا فرعا

راهصنالال ةراج ةجر	3500
غارفة فرغ	أدصلل مواقملا ذالوفلا نم 304
غارفلال طغص	لالكساب 3-10 × 5<
راهصنالال ةردق	مارج 20-500
راهصنالال رايت في نصت	ري بمأ 200-1000
رهص ةطحم	ةيسايق رهص ةطحم 5-7
لمعلال زاغ لخدأ	رأ
ةيرايتخاة في طو	ةيفاض رهص ةطحم / طفش بص



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعل اءاج 89 مقر :سئئرل رقرملا
نصلل ،وشئغنشئ ،ةقئافللا اءولونكئلل

