



KINTEK SOLUTION

ئفادلا ةرارحلا يواستملا طغضلا سرەف

ةرارحلا تادعملا ، ةنوع دادعإ تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلح لل انب لصتا
خ لإ ، ةيويحلل ءايملكلا تادعم ، ةيولمعملا داوملاو ةيكالەتسال داوملا

KINTEK SOLUTION

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

نوسركم قيرفلا ءاضعو ، يجولونكت هجوت تاذ ءدحاو ءمظنم يه KinTek Group Limited
شحبلا تاءعم يف ءي قوثومو ءيلاعف تاركببالاو تاي نقتل رثكأ فاشك تسال
، ءديجل داوملا نع شحبلاو ، يويحلل ءئاي ميكلل لعافلل لاجم لثم ، يم للعل
جاركتسا تاءعمو ءي وءاللا يف لالحل وه امك ، ديرببالاو ، غارفلا قلخو ، ءيرارحلل ءلعملاو
لورببال.



300Mpa لجمع ةطحم (Wip) ئفادلي كيتات سوزي إسبكم

رصنعلال مقرر: PCIW



ةمدقم

ئفادلانكاسلليواسملا طغضلا فشكنا
أدحوم أطغض حيتت ةروطتم ةينقت - (WIP)
ةجردنن ةقووسملا تاجتنملا طغضو ليكشتل
ةدقعملاتانوكملاو ءانجاللي لاثم. ةقيد ةراح
عينيصلالي.

ديزملا فرعا

جدومن	ةناووسأللي لخداللا رطولا (مم)	م) لخداللا ةناووسأللا عافترا (طغض صقأ (MPa)	يوصقلا ةراجللة جرد
PCIW150	رطق 150	300 ~ 500	300	90 °C ≤ (تانويألا عوزنم ءام) 250 °C ≤ (ةراجللا لقون تيز)
PCIW200	رطق 200	500-1000		
PCIW250	رطق 250			
PCIW300	رطق 300			
PCIW350	رطق 350	500-1500		
PCIW400	رطق 400	500 ~ 2000		
PCIW450	رطق 450			
PCIW500	Ø500	1000 ~ 3000		
PCIW630	رطق 630			
PCIW710	رطق 710			
PCIW800	رطق 800			
PCIW910	رطق 910			
PCIW1000	رطق 1000			

ةبلصلال ةلجال تاي راطب ثااابأل ةفاد يكي تاتسويإ سبكم رصنعلا مقرر: PCIH



ةمدقم

مدقم ال ةفادلا نزاوم ال سبكم ال فشك ةيلالم . ال صوم ال اباشأ ايفصل (WIP) ةنيال ةل اقرل او MLCC قئاقرل او تابثل او ةوقل زيزعت . ةبطل ال تاي نورتك لئل او ةدلالم .

ديزلال فرعا

راهال رارط	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
طغضال راطن	0-20T	0-40T	0-60.0 نط	0-100 نط
سبكم ال رطق	ةيللم ال تيزلا ةناوطلأا يف (د) 130 مم موركلاب تيزلا ةناوطلأا يف (د) 130 مم موركلاب ال موركلاب ال	ةيللم ال تيزلا ةناوطلأا يف (د) 150 مم موركلاب تيزلا ةناوطلأا يف (د) 150 مم موركلاب ال موركلاب ال	ةيللم ال تيزلا ةناوطلأا يف (د) 200 مم موركلاب تيزلا ةناوطلأا يف (د) 200 مم موركلاب ال موركلاب ال	ةيللم ال تيزلا ةناوطلأا يف (د) 220 مم موركلاب تيزلا ةناوطلأا يف (د) 220 مم موركلاب ال موركلاب ال
طغضال ال مرمع	نوقوم ال طغضال فيفخت - طغضالاب طاقتال اام انرب - طغضال اام انرب			
راطتال اتقو	ةقيد 999 لئل ةينات 1	ةقيد 999 لئل ةينات 1	ةقيد 999 لئل ةينات 1	ةقيد 999 لئل ةينات 1
طغضال ليوحت	ةنيال ال لمحت يذل طغضال ليوحت ابءا لئل اقل اام انرب ال موقو			
ضرع ال	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش	ةصوب 7 ساقم LCD ةشاش
ةراا ةجرء نيحس ال	ةيوئم ةجرء 200.0-ةفرال ةراا ةجرء	ةيوئم ةجرء 200.0-ةفرال ةراا ةجرء	ةيوئم ةجرء 200.0-ةفرال ةراا ةجرء	ةيوئم ةجرء 200.0-ةفرال ةراا ةجرء
طغضال ال يواسم ال طغضال	لاكساب اام 300	لاكساب اام 300	لاكساب اام 300	لاكساب اام 500
ةفرال اام ةزاوم ال	Φ30×150 م (م × ن)	Φ40 × 150 م (م × 150 م × ن)	Φ × 50×150 م (م × 150 م × ن)	Φ × 50×150 م (م × 150 م × ن)
سبكم ال طوش (T)	50 مم	50 مم	50 مم	50 مم



Kintek Solution

ةقطنم ،مولعلا ةءاج 89 مقر :سيسيئرلا رقملا
نصيللا ،وشتغنشت ،ةقئافللا ايجولونكتلا

